

atlas®**Félcipő, fekete FLASH 6405 XP® BOA, S3, EU cipőméret: 44**

Rendelési adatok

Rendelés száma	092022 44
GTIN	4043692441283
Árucikk kategória	09B

Leírás

Kivitel:

FLASH dinamikus munkavédelmi cipő különösen légáteresztő, vízlepergető felsőrésszel és varrat nélküli elülső résszel. Az INNOFLEX rendszernek és a dinamikus mozgástámogatásnak köszönhetően nagy energiavisszanyerés érhető el. Ideális kemény ipari padlókhöz. Bőség 10. Több bőségű rendszer áll rendelkezésre.

- **Sportline felsőrész.**
- **Tartós, aktív nedvességszabályozás az aktiv-X funkcionális bélésnek köszönhetően.**
- **Fémmentes átszűrővédelem XP® középtalppal.**
- **Alumínium orr.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, nyomáscsökkentő talpbetét és reakciókész talp technológia.**
- **MPU® INNOFLEX talprendszer rugalmas barázdákkal a természetes gördüléshez, valamint a sarokrészen Cloudzone-nal a nagy ütési erők elnyelése érdekében.**
- **ESD kivitel.**

Félcipő BOA zárral.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Műszaki leírás

Védettségi osztály	S3
Tulajdonság	Forgózár

Szabvány	A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Nem	Férfi
Sorozat	FLASH
EU cipőméret	44
Szakadásállóság	Textil
Festék	fekete
Ujjvédő orrész anyaga	Alumínium
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Talp tulajdonságai	Rebound talp
Termék fajtája	Biztonsági félcipő