

**Garant****Mini HM furatkés, jobbos, Kinyúlási hossz L1 / lapkaméret d: 64/8mm****Rendelési adatok**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Rendelés száma    | 270006 64/8 |
| GTIN              | 64045197569 |
| Árucikk kategória | 21V         |

**Leírás****Kivitel:**

Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

- **Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.**
- **Egyszerű váltólapka csere.**

**Figyelem:**

**Csak** kiesztergáláshoz és leélezéshez!

**Műszaki leírás**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Lapkaméret                       | 08 mm     |
| Váltólapka csavar                | 279815 11 |
| Teljes hossz L                   | 130 mm    |
| Befogási magasság L <sub>2</sub> | 11,5 mm   |
| Sorozat                          | Mini      |
| Szár Ø D <sub>s</sub>            | 12 mm     |
| Felhasználás módja               | jobbos    |
| belső hűtés                      | igen      |
| Termék fajtája                   | Furatkés  |

**Tartozék**

|   |             |
|---|-------------|
| Rögzítőcsavar Típus 11  | 279815 11   |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval<br>Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500  |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10                               | 674248 TX10 |