

WEKEM®**Teflon tömítőszalag, 12 m, Típus: COARSE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083319 COARSE
GTIN	4260205360033
Árucikk kategória	08G

Leírás**Kivitel:**

A tömítőanyag helyettesíti a kenderet, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkal és sok vegyi termékkel szemben. **A teljes felületi érintkezés 100 %-os tömítettséget eredményez.** A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradványok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.

Felhasználás:

PTFE GRp menettömítő szalag, a következő anyagoknál használható: Levegő, víz, nitrogén, gáz 7 bar-ig, propán, bután, ammónia, hidrogén, oxigén, oldószer, savak, lúgok, üzemanyagok, hűtőközegek, gőz közegetől függően, csővezeték és a menet mérete, használható kb. 170 bar-ig (saját kísérletek szükségesek).

Figyelem:

A menetes részeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.

Műszaki leírás

Menettípushoz	durva
---------------	-------

Vastagság	0,1 mm
Szélesség	12 mm
Gyártó jelölése	GRp
Hossz	12 m
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Festék	fehér
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-240 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	60 hónap
Kémiai alap	Politetrafluoretilén (PTFE)
Tulajdonság	Nem válik rideggé
Tulajdonság	Nem éghető
Tulajdonság	Nem ragad
Terméknév attribútum	12 m
Termék fajtája	Tömítőszalag