

**Garant****Kisméretű cserélhető váltólapka belső élettöréshez jobbos, HB720, Ø Dmin: 8 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270060 8
GTIN	4045197560186
Árucikk kategória	211

**Leírás**

Kisméretű cserélhető váltólapka belső élettöréshez jobbos 8 mm Lapkaméret Ø d: 6 mm

Lapvastagság T: 3,8 mm

Hegy-közép távolság L<sub>3</sub>: 4,65 mm

Max. fogásmélység t<sub>max</sub>: 1 mm

Rádiusz R: 0,2 mm

Leélezési szélesség W: 1,3 mm

**Műszaki leírás**

Legkisebb Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Lapvastagság T	3,8 mm
Előtolás f	0,02 - 0,03 mm/ford,
Max. fogásmélység t <sub>max</sub>	1 mm
Leélezési szélesség W	1,3 mm
Lapkaméret Ø d	6 mm

Ékszög $\alpha$	45 fok
Hegy-közép távolság $L_3$	4,65 mm
Rádiusz R	0,2 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,15 - 0,5 mm
Minőség	HB720
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka