

Garant**kisméretű HM furatkés, jobbos, Kinyúlási hossz L1 / lapkaméret d: 30/6mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	270006 30/6
GTIN	4045197560025
Árucikk kategória	21V

Leírás

Kivitel:

Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

- **Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.**
- **Egyszerű váltólapka csere.**

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	30 mm
Váltólapka csavar	279815 10
Lapkaméret	06 mm
Teljes hossz L	90,5 mm
Befogási magasság L ₂	11,5 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 10	279815 10
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500