

Garant**kisméretű HM furatkés, jobbos, Kinyúlási hossz L1 / lapkaméret d: 50/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270006 50/6
GTIN	4045197560032
Árucikk kategória	21V

Leírás**Kivitel:**

Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

- **Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.**
- **Egyszerű váltólapka csere.**

Figyelem:

Csak kiesztergáláshoz és leélezéshez!

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	50 mm
Váltólapka csavar	279815 10
Lapkaméret	06 mm
Teljes hossz L	115 mm
Befogási magasság L ₂	11,5 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Rögzítőcsavar Típus 10	279815 10
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500