



## LED-EX Vizion 2 homloklámpa elemmel, Típus: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081519 1
GTIN	327005170102
Árucikk kategória	08C

### Leírás

**Kivitel:**

Robbanásvédett homloklámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva. Lapos, könnyű LED-es homloklámpa. Optimális megvilágítás az állítható csóvaszögnek, a 3 fényfokozatnak és a 3 választható csóvaformának köszönhetően. Kivehető LED modul állólámpaként / munkalámpaként történő használathoz. Csúszásmentes gumi sisakpánttal (opcionálisan textilpánt is kapható).

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Elemekkel – (3× AAA).

### Műszaki leírás

Energiaellátás	Elemes
Fej Ø	45 mm
ATEX zóna	zóna 0
ATEX zóna	21. zóna
Világítási távolság	60 m
Gyártó jelölése	Vizion 2

Fényáram	60 - 250 lm
Elem típusa	Micro, AAA
Ház színe	sárga
A tartalmazott elemek száma	3
Világítási idő	3,5 - 30 óra
Súly	113 g
IP védeettségi osztály	IP 67
Kémiai összetétel	Alkáli-mangán
újratölthető	nem
Világítás fényerő szabályozható	nem
Készülék tulajdonságai	Alkalmas robbanásvédezt területekhez
Termék fajtája	Homloklámpa

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081553 LR3
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR3	081559 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081552 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081554 LR3