

**Folyatófúró lapos (gallér nélkül) hosszú Inox, kedvezményes csomagban, 5 darab****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG0758 M5
GTIN	4069515043090
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Vékony falú anyagokban a magfuratok létrehozásához súrlódási hő segítségével nagyon rövid idő alatt. CNC, NC és állványos fúrógépeken használható.

Lapos folytatófúró (gallér nélkül), rozsdamentes anyagokhoz, **mint a 080758 sz.**

Normál vagy hosszú; gallérral vagy gallér nélkül.

Felhasználás:

Kifejezetten alkalmas rozsdamentes acélokhoz.

Alkalmazható:

HOLEX ER szorítópatron 308964 sz., ER szorítókulcs 309680 sz., HOLEX menetformázó 139130 sz. vagy 139180 sz., valamint HOLEX M-Drill tartó 080750 sz.

Műszaki leírás

Ajánlott fordulatszám	2600 min ⁻¹
Ajánlott meghajtási teljesítmény	1 kW
Magfurat Ø	4,5 mm

Adatlap

Anyagvastagság	0,7 - 3 mm
Szár Ø	6 mm
Tartalom	5" db
Termék fajtája	Folyatófúró

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG0758 M5