

Garant**Weldon befogó, Forma ADB, SK 40 rövid, Befogási Ø D1: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300100 18
GTIN	4045197282767
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:****GARANT –**

Minden szár keményen felfabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min⁻¹. Balluff/RFID chip furattal.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	16
Befogási Ø D ₁	18 mm
Külső Ø D	50 mm
Befogó	SK 40 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/300100-18>