

**Hézagmérő lemezek gyűrűn – 200 mm hosszú lemez, T2 10 db, Lapok száma: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG4702 20
GTIN	4069515044752
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Rugó keménységű acél lemezek jól látható felirattal. Egyforma széles, szegecselt csukló segítségével behajtható acéllemezek. Kúposan szűkülő acéllemezek. Nikkelezett tokban, megszorítható.

Acél hézagmérő, T2 tűrés.

Tartalom:

10× 478220 sz. 20 méretű hézagmérő.

Műszaki leírás

Szabvány	Gyári szabvány
Lemezvastagságok	0,05 – 1,0 (0,05 emelkedés) mm
Lapok száma	20
Tűrés	T2
Lap hossza	200 mm
Alapanyag	Acél
Termék fajtája	Hézagmérő

USP1

Hézagmérő lemezek gyűrűn
– 200 mm hosszú lemez, T2

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG4702 20