

Garant**Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261108 20/16
GTIN	4045197655783
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	SVJBR/L 2020K16
Csavar alátétlapkához	269013 2
Szárméret	20 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Működő szélesség L ₄	25 mm
Fejhossz L ₁	30 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka	269005 8
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

Alátétlapka Típus 8

269005 8

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500