

**Garant****Lapkatartó, konvex homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány beszúrási D1 / D2: 150/250mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	273818 150/250
GTIN	4045197538178
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Kivitel:**

Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a készzár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.

**Felhasználás:**

A 273800 - 273811 sz. készzárakkal.

**Alkatrész:**

279815 9 sz. szorítócsavar.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készzár tartozéka).

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

Beszúrási szélesség  $w$ : 4 mm

Max. fogásmélység  $t_{max}$ : 15 mm

## Műszaki leírás

Minimális 1. beszúrási $\varnothing D_1$	150 mm
Maximális 1. beszúrási $\varnothing D_2$	250 mm
Max. fogásmélység $t_{\max}$	15 mm
Felhasználás módja	balos
Beszúrási szélesség $w$	4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

## Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
Rögzítőcsavar	279910