

Garant**Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261106 25/16
GTIN	4045197655707
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Csavar alátétlapkához	269013 2
Működő szélesség L ₄	32 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Kés ISO kódja	SVHBR/L 2525M16
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Fejhossz L ₁	21 mm
Alátétlapka	269005 8
Lapkaméret	16 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 8	269005 8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500