

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261109 20/11
GTIN	4045197655806
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Kés ISO kódja	SVJBR/L 2020K11
Lapkaméret	11 mm
Szárméret	20 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Fejhossz L ₁	23 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500