

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261109 20/16
GTIN	4045197655813
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	16 mm
Szárméret	20 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Fejhossz L ₁	30 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Csavar alátétlapkához	269013 2
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Alátétlapka	269005 8
Kés ISO kódja	SVJBR/L 2020K16
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 8	269005 8
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500