

Garant**Lapkatartó, konkáv homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúráás D1 / D2: 90/130mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273822 90/130
GTIN	4045197538222
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:

Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a készzár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.

Felhasználás:

A 273800 - 273811 sz. készzárakkal.

Alkatrész:

279815 9 sz. szorítócsavar.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készzár tartozéka).

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

Beszúrási szélesség w : 4 mm

Max. fogásmélység t_{max} : 15 mm

Műszaki leírás

Minimális 1. beszúrási $\varnothing D_1$	90 mm
Max. fogásmélység t_{\max}	15 mm
Maximális 1. beszúrási $\varnothing D_2$	130 mm
Felhasználás módja	jobbos
Beszúrási szélesség w	4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

Tartozék

Rögítőcsavar Típus 9	279815 9
Rögítőcsavar	279910