

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261107 25/16
GTIN	4045197655752
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Csavar alátétlapkához	269013 2
Működő szélesség L ₄	32 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Fejhossz L ₁	21 mm
Szárméret	25 mm
Kés ISO kódja	SVHBR/L 2525M16
Alátétlapka	269005 8
Lapkaméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Alátétlapka Típus 8	269005 8
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500