

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	261108 16/11
GTIN	4045197655769
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1103..
Fejhossz L ₁	21,5 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Kés ISO kódja	SVJBR/L 1616H11
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500