

Garant**Beszúró betét, belső, jobbos, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270370 5,2/1
GTIN	4045197467317
Árucikk kategória	211

Leírás

Beszúró betét, belső, jobbos 5,2/1 mm Szár Ø d: 5 mm

Hegy-közép távolság L₃: 2,45 mmMax. fogásmélység t_{max}: 0,7 mm

Sík beszúrási mélység: 0,3 mm

Műszaki leírás

Hegy-közép távolság L ₃	2,45 mm
Legkisebb Ø D _{min}	5,2 mm
Max. fogásmélység t _{max}	0,7 mm
Szár Ø d	5 mm
Sík beszúrási mélység	0,3 mm
Kinyúlási hossz L ₁	15 mm
Terméknév attribútum	L ₁ = 15 mm