

Garant**45°-os leélező betét, külső, balos, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 1 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270392 1
GTIN	4045197588722
Árucikk kategória	211

Leírás

45°-os leélező betét, külső, balos 1 mm Szár Ø d: 4 mm

Hegy-közép távolság L_3 : 0,5 mm

Max. fogásmélység t_{max} : 3,5 mm

Rádiusz R: 0,2 mm

Műszaki leírás

Hegy-közép távolság L_3	0,5 mm
Max. fogásmélység t_{max}	3,5 mm
Legkisebb Ø D_{min}	1 mm
Szár Ø d	4 mm
Rádiusz R	0,2 mm
Kinyúlási hossz L_1	15 mm
Terméknév attribútum	$L_1 = 15$ mm