

**Garant****Beszúró betét, belső, jobbos, L1 = 20 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	270372 5,2/1
GTIN	4045197467324
Árucikk kategória	21I

## Leírás

Beszúró betét, belső, jobbos 5,2/1 mm Szár Ø d: 5 mm

Hegy-közép távolság L<sub>3</sub>: 2,45 mm

Max. fogásmélység t<sub>max</sub>: 0,7 mm

Sík beszúrási mélység: 0,3 mm

## Műszaki leírás

Hegy-közép távolság L <sub>3</sub>	2,45 mm
Szár Ø d	5 mm
Sík beszúrási mélység	0,3 mm
Max. fogásmélység t <sub>max</sub>	0,7 mm
Legkisebb Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	20 mm
Terméknév attribútum	L <sub>1</sub> = 20 mm