

**Garant****45°-os esztergáló és leélező betét, belső, jobbos, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 4,2 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270396 4,2
GTIN	4045197588739
Árucikk kategória	21I

**Leírás**

45°-os esztergáló és leélező betét, belső, jobbos 4,2 mm Szár Ø d: 4 mm

Hegy-közép távolság L<sub>3</sub>: 1,95 mmMax. fogásmélység t<sub>max</sub>: 0,75 mm

Rádiusz R: 0,2 mm

**Műszaki leírás**

Hegy-közép távolság L <sub>3</sub>	1,95 mm
Max. fogásmélység t <sub>max</sub>	0,75 mm
Legkisebb Ø D <sub>min</sub>	4,2 mm
Szár Ø d	4 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	15 mm
Rádiusz R	0,2 mm
Terméknév attribútum	L <sub>1</sub> = 15 mm