

**Garant****45°-os esztergáló és leélező betét, belső, jobbos, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 6,2 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270396 6,2
GTIN	4045197588753
Árucikk kategória	21I

**Leírás**

45°-os esztergáló és leélező betét, belső, jobbos 6,2 mm Szár Ø d: 6 mm

Hegy-közép távolság  $L_3$ : 2,95 mmMax. fogásmélység  $t_{max}$ : 1,75 mm

Rádiusz R: 0,2 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø d	6 mm
Legkisebb Ø $D_{min}$	6,2 mm
Max. fogásmélység $t_{max}$	1,75 mm
Hegy-közép távolság $L_3$	2,95 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	25 mm
Rádiusz R	0,2 mm
Terméknév attribútum	$L_1 = 15$ mm