

Garant**Beszúró betét, belső, balos, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270380 5,2/1
GTIN	4045197467355
Árucikk kategória	211

Leírás

Beszúró betét, belső, balos 5,2/1 mm Szár Ø d: 5 mm

Hegy-közép távolság L_3 : 2,45 mm

Max. fogásmélység t_{max} : 0,7 mm

Sík beszúrási mélység: 0,3 mm

Műszaki leírás

Legkisebb Ø D_{min}	5,2 mm
Max. fogásmélység t_{max}	0,7 mm
Hegy-közép távolság L_3	2,45 mm
Szár Ø d	5 mm
Sík beszúrási mélység	0,3 mm
Kinyúlási hossz L_1	15 mm
Terméknév attribútum	$L_1 = 15$ mm