

Garant**45°-os esztergáló és leélező betét, belső, balos, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 4,2 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270398 4,2
GTIN	4045197588760
Árucikk kategória	21I

Leírás

45°-os esztergáló és leélező betét, belső, balos 4,2 mm Szár Ø d: 4 mm

Hegy-közép távolság L₃: 1,95 mmMax. fogásmélység t_{max}: 0,75 mm

Rádiusz R: 0,2 mm

Műszaki leírás

Hegy-közép távolság L ₃	1,95 mm
Max. fogásmélység t _{max}	0,75 mm
Legkisebb Ø D _{min}	4,2 mm
Szár Ø d	4 mm
Kinyúlási hossz L ₁	15 mm
Rádiusz R	0,2 mm
Terméknév attribútum	L ₁ = 15 mm