

**Garant****45°-os esztergáló és leélező betét, belső, balos, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 5,2 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270398 5,2
GTIN	4045197588777
Árucikk kategória	21I

**Leírás**

45°-os esztergáló és leélező betét, belső, balos 5,2 mm Szár Ø d: 5 mm

Hegy-közép távolság L<sub>3</sub>: 2,45 mmMax. fogásmélység t<sub>max</sub>: 0,95 mm

Rádiusz R: 0,2 mm

**Műszaki leírás**

Hegy-közép távolság L <sub>3</sub>	2,45 mm
Szár Ø d	5 mm
Legkisebb Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Max. fogásmélység t <sub>max</sub>	0,95 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	20 mm
Rádiusz R	0,2 mm
Terméknév attribútum	L <sub>1</sub> = 15 mm