

**Garant****eco lapkatartó, konvex homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány beszúráshoz  
D1 / D2: 33/50mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	273887 33/50
GTIN	4045197516558
Árucikk kategória	21W

## Leírás

### Felhasználás:

A **273840 – 273851** sz. GARANT eco-késszárral.

### Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

### Figyelem:

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

belső hűtés: igen

Beszúrási szélesség  $w$ : 3 mm

Max. fogásmélység  $t_{max}$ : 13 mm

Lapkacsavar: 279815 9

## Műszaki leírás

Max. fogásmélység $t_{max}$	13 mm
Maximális 1. beszúrási Ø $D_2$	50 mm
Minimális 1. beszúrási Ø $D_1$	33 mm
Sorozat	Eco
Lapkacsavar	279815 9
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen

Beszúrási szélesség w	3 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

---

**Tartozék**

Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
Rögzítőcsavar	279910