

**Garant****eco furatkés, balos, Ø DS: 25mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	273851 25
GTIN	4045197517517
Árucikk kategória	21W

## Leírás

**Kivitel:**

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtéssel.

**Alkalmazható:**

273887 sz. lapkatartó betéthez.

**Tartalom:**

Szerelőcsavarok.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű **317900 – 319886** sz. befogókkal és **273880 – 273891** sz. GARANT eco lapkatartó betétekkel lehetséges. A befogási helyzettől és az alapanyagtól függően 30 – 50 %-kal csökkentse a technológiai értékeket.

belső hűtés: igen

Szár Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Középtolódás L<sub>3</sub>: 15 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Csavar: 279815 9

## Műszaki leírás

Középtolódás L <sub>3</sub>	15 mm
Csavar	279815 9
Teljes hossz L	200 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	balos

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Rögzítőcsavar	279910
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9