

**WNMG esztergalapka, simítás 50 darab, HBT020, Méret: 060404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3927 060404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 mm/min
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	6
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	WNMG 060404
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2 mm
Fő felhasználás	P
Tartalom	251938 HBT020
Bevonat	TiCN
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Darabszám	50
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3927 060404
