

Garant**CCMT esztergalapka, simítás 30 darab, HB7020-2, Méret: 120404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2801 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 400 mm/min
Fogásmélység $a_{p \max}$	4,25 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Szerszámanyag	HM
Tartalom	260064 HB7020-2
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Darabszám	30
Típus	HB7020-2

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácsörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2801 120404