

Garant**VBMT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7140-2, Méret: 160408**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG3560 160408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 mm/min
Bevonat	bevonattal
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Tartalom	261234 HB7140-2
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Fő felhasználás	M

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Darabszám	30
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3560 160408