

Garant**VBMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7120-1, Méret: 110304**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG3561 110304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Darabszám	50
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tűrés	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 mm/min
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	1,75 mm
Tartalom	261224 HB7120-1
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Cserék / élek száma	2

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3561 110304