

**Garant**

**eco lapkatartó, konvex homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúrással**  
**D1 / D2: 53/76mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	273886 53/76
GTIN	4045197516497
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Felhasználás:**

A **273840 – 273851** sz. GARANT eco-késszárral.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

belső hűtés: igen

Beszúrási szélesség  $w$ : 3 mm

Max. fogásmélység  $t_{max}$ : 13 mm

Lapkacsavar: 279815 9

**Műszaki leírás**

Minimális 1. beszúrási Ø $D_1$	53 mm
Max. fogásmélység $t_{max}$	13 mm
Maximális 1. beszúrási Ø $D_2$	76 mm
Sorozat	Eco
Lapkacsavar	279815 9
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen

Beszúrási szélesség w	3 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

---

**Tartozék**

Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
Rögzítőcsavar	279910