

Garant**CCMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7020-2, Méret: 060204****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2805 060204
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Tartalom	260052 HB7020-2
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	CCMT 060204
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 400 mm/min
Darabszám	50

Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2805 060204