

Garant**CCMT váltólapka, simítás 30 darab, HB7120-1, Méret: 060202****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3500 060202
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,15 mm
Tartalom	260050 HB7120-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 mm/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Tűrés	M
Fogásmélység $a_{p \max}$	2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Darabszám	30

Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3500 060202