

Garant**CCMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7020-2, Méret: 120404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2805 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	260064 HB7020-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 400 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4,25 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Darabszám	50

Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2805 120404