

Garant**CCMT váltólapka, simítás 30 darab, HB7120-1, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3500 09T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tűrés	M
Fogásmélység $a_{p \max}$	3,25 mm
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Fő felhasználás	M
Tartalom	260058 HB7120-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 mm/min
Darabszám	30

Adatlap

Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3500 09T304