

**SNMG esztergalapka, simítás 50 db, HB7035-2, Méret: 120404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2445 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 350 mm/min
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4,25 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	8
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Tartalom	251142 HB7035-2
Darabszám	50
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2445 120404
