

Garant**CNMG esztergalapka, simítás 30 darab, HB7140-2, Méret: 120404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2902 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 mm/min
Tartalom	250058 HB7140-2
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\ max}$	04:25 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Darabszám	30
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Cserék / élek száma	4
Bevonat	bevonattal

Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácsörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2902 120404