

**SNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 darab, HB7020-2, Méret: 120404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2450 120404
GTIN	4067263093084
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4,25 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tartalom	251222 HB7020-2
Cserék / élek száma	8
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 370 mm/min
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Darabszám	50
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2450 120404
