

**CNMG váltólapka, közepes megmunkálás, 30 darab HB7035-2, kedvezményes kiszerezésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2409 120412
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\max}$	4,25 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Tartalom	250160 HB7035-2
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 320 mm/min
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\min}$	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	1,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Darabszám	30
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2409 120412
