

**VBMT esztergalapka, simítás 50 db, HBT020, Méret: 110304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3949 110304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Szerszámanyag	HM
Darabszám	50
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	P
Tartalom	261186 HBT020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 mm/min
Bevonat	TiCN
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	1,75 mm
Fogásmélység a_p	0,4 - 1,5 mm

Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3949 110304