

**VBMT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HBT020, Méret: 110304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3950 110304
GTIN	4067263095910
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,75 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Tartalom	261252 HBT020
Szerszámanyag	HM
Bevonat	TiCN
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,

Adatlap

Darabszám	30
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3950 110304