

Garant**CCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7010-2, Méret: 09T308****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2810 09T308
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 mm/min
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tartalom	260152 HB7010-2
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Darabszám	50

Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2810 09T308