

**VBMT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HBT020, Méret: 160408****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3950 160408
GTIN	4067263095958
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Szerszámananyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Tartalom	261259 HBT020
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Fogásmélység $a_{p\max}$	2,5 mm
Fogásmélység $a_{p\min}$	0,55 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min
Fő felhasználás	P
Bevonat	TiCN
Sarokrádiusz	0,8 mm

Adatlap

Darabszám	30
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3950 160408