

**CNMG váltólapka, nagyolás, 30 darab HB7035-2, kedvezményes  
kiszerezésben****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG2415 160608 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Műszaki leírás**

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Fő felhasználás                            | P                         |
| Fogásmélység $a_p$                         | 1,5 - 6 mm                |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 100 - 290 mm/min          |
| Cserék / élek száma                        | 4                         |
| Szerszámanyag                              | HM                        |
| Fogásmélység $a_{p\ min}$                  | 0,55 mm                   |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás                  |
| Tartalom                                   | 250334 HB7035-2           |
| Váltólapka ISO kód                         | CNMG 160608               |
| Előtolás $f$                               | 0,25 - 0,6 mm/ford,       |
| Fogásmélység $a_{p\ max}$                  | 5,5 mm                    |
| Sarokrádiusz                               | 0,8 mm                    |
| Darabszám                                  | 30                        |
| Típus                                      | HB7035-2                  |
| Forgácsolási feltétel                      | erősen megszakított       |
| Forgácstörő                                | SG                        |
| Termék fajtája                             | Váltólapka esztergáláshoz |

---

## Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2415 160608

---