

Garant**CNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7140-2, Méret: 120404**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2911 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ max}$	04:25 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Darabszám	50
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 mm/min
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Cserék / élek száma	4
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm

Tűrés	M
Tartalom	250156 HB7140-2
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2911 120404