

Garant**VCMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7140-2, Méret: 160408****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3569 160408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Darabszám	50
Tartalom	261374 HB7140-2
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 mm/min
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Váltólapka ISO kód	VCMT 160408
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,8 mm

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Cserék / élek száma	2
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3569 160408