

**VNMG esztergalapka, simítás 50 db, HB7035-2, Méret: 160408****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2471 160408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Tartalom	251734 HB7035-2
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 350 mm/min
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Darabszám	50
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2471 160408
