

Garant**DCMT esztergalapka, simítás 30 darab, HB7020-2, Méret: 11T302****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2814 11T302
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 400 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Tartalom	260356 HB7020-2
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,15 mm
Darabszám	30
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2814 11T302